


**Garant****CC.T 09T304, Soort: HB7210-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HB7210-1 Soort: HB7210-1  
Spaanbreker: GM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 450 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoofdtoepassing	K
Soort	HB7210-1
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 450 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spaanbreker	GM

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Coating	TiCN
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien