

HOLEX®**Stół warsztatowy, Długość płytek: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	929600 1500
GTIN	4062406118730
Klasa artykułu	92W

Opis**Wykonanie:**

Blat z bukowego multipleksu o grubości 30 mm, niepaczący się, klejony wodoodp. i lakierowany bezbarwnie lakierem chroniącym przed promieniowaniem UV. Podstawa z ramy skręcanej z profili kwadratowych (30×30 mm), ze ślizgami podłogowymi z tworzywa sztucznego.

Powłoka lakiernicza:

Rama z profili – szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym., bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250 kg

grubość płyty: 30 mm

wysokość stołu warsztatowego: 850 mm

wysokość stołu warsztatowego: 850 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 700 mm

grubość blatu: 30 mm

masa: 30 kg

Opis techniczny

grubość blatu	30 mm
masa	30 kg

długość blatu	1500 mm
głębokość blatu	700 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
grubość płyty	30 mm