

**CNMG 120416, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120416 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PS
Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Soort	CA025P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	PS
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	licht onderbroken

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien