

**CNMG 120412, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120412 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PS
 Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Soort	CA025P

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Spaanbreker	PS
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien