


CNMG 160612, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 160612 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: PH
 Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Spaanbreker	PH
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien