

**CNMG 190616, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 190616 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PH
Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	CA025P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Spaanbreker	PH
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien