


CNMG 190612, Soort: CA025P

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250383 CA025P |
| GTIN | 4960664863716 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

CNMG 190612 CA025P Soort: CA025P

Spaanbreker: PH

Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm

Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Soort | CA025P |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Voeding f | 0,25 - 0,8 mm/omw, |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 1 - 10 mm |
| Spaanbreker | PH |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 70 - 420 m/min |
| Coating | CVD |
| ISO-code wisselplaat | CNMG 190612 |
| Aantal wisselingen/snijdkanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |