

**CNMM 190612, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMM 190612 CA025P Soort: CA025P

Spaanbreker: PX

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 11 mm

Voeding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	PX
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,25 - 0,9 mm/omw,
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 190612
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien