

**CNMM 190608, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250502 CA025P
GTIN	4960664863808
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 190608 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PX
Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm
Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Spaanbreker	PX
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	CNMM 190608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien