

**DNMG 150608, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PH
Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Spaanbreker	PH
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien