

**DNMG 150608, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PS
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Soort	CA025P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken

Spaanbreker	PS
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien