

**SNMG 150612, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 150612 CA025P Hoekradius: 1,2 mm
Soort: CA025P
Spaanbreker: PH
Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Soort	CA025P
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PH
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien