

**SNMG 190612, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Artikelklasse	25E

Omschrijving

SNMG 190612 CA025P Hoekradius: 1,2 mm
Soort: CA025P
Spaanbreker: PH
Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Soort	CA025P
Spaanbreker	PH
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	SNMG 190612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien