

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 4040S19
Szerokość funkcjonalna L ₄	50 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1906..
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 1
płytko podporowa	259031 18
długość główki L ₁	45 mm
śruba do płytki podporowej	259025 13
wielk. płytki	19 mm
Wielkość chwytu	40 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm

674242 2

śruba do płytki podporowej 10-częściowy Typ 2

259026 2

płytki podporowa Typ 18

259031 18

płytki podporowa Typ 36

259031 36

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500