

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PCLNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L ₄	50 mm
Dźwigienka	259015 1
wielk. płytki	19 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 1
Wielkość chwytu	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
długość główki L ₁	45 mm
długość całkowita L	250 mm
płytką podporowa	259031 17
śrubado dźwigni	259018 1
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
płytki podporowa Typ 16	259031 16
śrubado dźwigni Typ 1	259018 1
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
płytki podporowa Typ 36	259031 36
Dźwigienka Typ 13	259015 13
Dźwigienka Typ 1	259015 1
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 1	259047 1
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 1	259044 1