


**WN.G 080408, Soort: CA025P**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

WN.G 080408 CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: PS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PS

Soort	CA025P
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien