

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1906..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
Dźwigienka	259015 1
śrubado dźwigni	259018 1
zestaw kołków sprężystych	259047 1
długość całkowita L	250 mm
długość główki L ₁	48 mm
Wielkość chwytu	40 mm
kod ISO uchwytu	PCBNR/L 4040S19
płytki podporowa	259031 17
Szerokość funkcjonalna L ₄	35 mm
wielk. płytki	19 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 1	259047 1
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
śrubado dźwigni Typ 1	259018 1
Dźwigienka Typ 13	259015 13
Dźwigienka Typ 1	259015 1
płytki podporowa Typ 16	259031 16
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 1	259044 1
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 7	259044 7
płytki podporowa Typ 36	259031 36