


**WNMG 080412, Soort: CA025P**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

WNMG 080412 CA025P Soort: CA025P  
 Spaanbreker: PS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
 Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PS
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,8 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Soort	CA025P

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien