

**WNMG 080416, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080416 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: PS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 420 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PS
Soort	CA025P
Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	licht onderbroken

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 420 m/min
Coating	CVD
ISO-code wisselplaat	WNMG 080416
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien