


HOLEX

Set elektro-schroevendraaiers voor sleuf volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	663311 6
GTIN	4062406059750
Artikelklasse	62F

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van hooggelegeerd gereedschapsstaal. Vanaf gr. 5,5 = buiten-Ø van de isolatie gelijk aan de bladbreedte (gunstig bij werkzaamheden in krappe ruimtes).

Stelen met conische bladen, afgestemd op de genormaliseerde maten van de schroefgleuven. Volledig geïsoleerd, de doorslagvastheid van de isolatie bedraagt een veelvoud van de voorgeschreven minimale testspanning volgens de VDE. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

De beste standtijd voor elektro-schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt. (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.

Inhoud:

Resp. 1 schroevendraaier nr. 663301: Maat 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	6
--------------------------	---

Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663301 2,5
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3 mm	663301 3
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663301 4
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm	663301 6,5
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663301 3,5
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663301 5,5