

## ALLURIS

**Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB), Zakres pomiarowy: 50 N****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478987 50
GTIN	4260244680666
Klasa artykułu	47F

**Opis****Wykonanie:**

- **solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,**
- **zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,**
- **gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,**
- **kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.**
- **duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym**
- **pamięć wartości pomiarowych ze statystyką i nadzorem wartości granicznych;**
- **interfejs USB do transmisji danych do PC.**

**Zalety:**

Analiza danych i sterowanie stojakami pomiarowymi w połączeniu ze stanowiskami kontrolnymi z napędem silnikowym. **Ze świadectwem kalibracji DAkkS.**

**Funkcja:**

IP40: Ochrona przed wnikiem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

**Zastosowanie:**

**Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji.** Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.

**w dostawie::**

Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczepek) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.

Aplikacja FMI-AnalyzePro+.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

stopień ochrony IP: IP 40

rozdzielczość: 0,01 N

granica błędu:  $\pm 0,15$  wartości maksymalnej ( $\pm 0,01$  cyfra) %

gwint przyłączeniowy: M6

długość: 150 mm

szerokość: 82 mm

wysokość: 29 mm

## Opis techniczny

długość	150 mm
wysokość	29 mm
stopień ochrony IP	IP 40
granica błędu	$\pm 0,15$ wartości maksymalnej ( $\pm 0,01$ cyfra) %
szerokość	82 mm
gwint przyłączeniowy	M6
zakres pomiarowy	50 N
rozdzielczość	0,01 N
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Dynamometr do pomiaru przy odciąganiu i nacisku