


**CNMG 120408, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,12 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	S
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	PR005S
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Voeding f	0,03 - 0,12 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Snedecondities	continu
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien