


**DNMG 150604, Soort: PR015S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150604 PR015S Soort: PR015S  
 Spaanbreker: MQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	PR015S
Snedeccondities	licht onderbroken

Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien