

Garant GRIDLINE

Stanowiska robocze eLevel+ z jasnym blatem Eterlux, długość: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920024 1000
GTIN	4062406119546
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Stanowiska robocze eLevel+ z płynną, elektryczną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Regulacja pozwala na dostosowanie wysokości blatu.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg antracytowy RAL 7016, **bez możliwości konfiguracji.**

Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości konfiguracji.**

Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, **lakierowane proszkowo, z możliwością konfiguracji.**

wskazówka:

- **Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.**
- **Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiążdżenia).**

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności.

Opis techniczny

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do	700 - 1000 mm
--	---------------

głębokość blatu	700 mm
długość blatu	1000 mm
Seria	Stanowisko robocze
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
szerokość	1000 mm
zasada regulacji wysokości	tylko z blatem roboczym
Kolor powierzchni płyty roboczej	jasnoszary
Wysokość ze ścianką tylną	1000 mm
masa	78 kg
materiał blatu	Eterlux
okładzina blatu	Eterlux (melamina / żywica fenolowa)
grubość blatu	40 mm
głębokość	800 mm
model	eLevel+
grubość okładziny	2,7 mm
płynna regulacja wysokości	tak
Powierzchnia płyty roboczej	Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę
Typ wtyczki wejściowej	F
napięcie znamionowe	250 V
Regulacja wysokości stanowiska pracy	700-1000 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	40 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

Akcesoria

Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 500/5	927600 500/5
Słupki nośne wysokość 200 mm	928010 200
Szuflada na klawiaturę Typ 1	927341 1
Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad 500/5	927315 500/5
Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/3	927300 300/3
Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad 500/3	927315 500/3
Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/4	927300 400/4
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/3	927600 300/3
Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad 500/4	927315 500/4
Słupki nośne wysokość 1362 mm	928010 1362
Obudowa komputera 16G wysokość 500 mm	927335 500
Multifix pasują do typu 300	928201 300
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/2	927600 300/2
Słupki nośne wysokość 962 mm	928010 962
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/4	927600 400/4
Ośłona blaszana do stanowiska roboczego Do stanowisk roboczych o głębokości 800 mm	920350 800
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 200/1	927600 200/1
Obudowa szuflad 16G, przejezdna Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad 400/4	927315 400/4
Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/2	927300 300/2
Słupki nośne wysokość 481 mm	928010 481
Uchwyt do obudowy komputera Typ M	928753 M
Obudowa 16G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 400/3	927300 400/3
	927620 500/5

Obudowa szuflad 24G, przejezdna Wysokość obudowy /
liczba szuflad 500/5 mm
