


**DNMG 150608, Soort: PR015S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150608 PR015S Soort: PR015S  
 Spaanbreker: MQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,18 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min

Soort	PR015S
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	MQ
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien