



**DNMG 150604, Soort: PR015S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

DNMG 150604 PR015S Soort: PR015S  
 Spaanbreker: MU  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,05 - 0,18 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3,5 mm

Spaanbreker	MU
Soort	PR015S
Hoofdtoepassing	S
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien