

**VNMG 160404, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Soort	PR005S
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	MQ
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Voeding f	0,03 - 0,12 mm/omw,
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien