

**TNMG 160408, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

TNMG 160408 PR015S Soort: PR015S  
Spaanbreker: MU  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 25 - 70 m/min

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Soort	PR015S
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	S

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Spaanbreker	MU
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien