

**VNMG 160404, Soort: PR015S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	MU
Voeding f	0,05 - 0,18 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	25 - 70 m/min
Snijmateriaal	HM
Soort	PR015S
Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijdiepte a _p	0,5 - 4 mm
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien