


WNMG 080404, Soort: PR005S

Bestelgegevens

Bestelnummer	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	S
Voeding f	0,03 - 0,13 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Soort	PR005S
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien