

**VNMG 160404, Soort: PR005S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Soort	PR005S
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	MU
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien