


**WN.G 080408, Soort: PR005S**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WN.G 080408 PR005S Soort: PR005S
Spaanbreker: MU
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 90 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 90 m/min
Snedecondities	continu

Snijdiepte a_p	0,5 - 3,5 mm
Soort	PR005S
Spaanbreker	MU
Coating	Megacoat Hard
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien