

Garant**Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Artikelklasse	210

Omschrijving

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	32 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Opnameboring-Ø	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Maximale buiten-Ø D_{max}	44 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden

Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219800
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP