

Garant**Werkplaatsschuifmaat met fijninstelling, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415090 300
GTIN	4062406065102
Artikelklasse	40Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal voor eenvoudige aflezing bij binnen- en buitenmetingen. Directe aflezing van de binnenmaat door extra schaalverdeling. Met fijninstelling. Met vastzetschroef. Maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Verpakking	stevige box
Meetbereik	0 - 300 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Beklengte	90 mm
Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	± 0,05 mm
Fijninstelling	ja
Meetpunten	ja
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300