


Garant**Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: G0618****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540440 G0618
GTIN	4045197725783
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 18 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	bardzo drobny
oznaczenie uzębienia	Z FINE
opis kształtu	łukowy ostry
Kształt	G0618

Ø główki	6 mm
długość główki L ₁	18 mm
długość całkowita	50 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe