

Garant**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Artikelklasse	210

Omschrijving

Toepassing:**universeel gebruik in alle materialen.**

- **hoek- en spiebaanfreesen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfreesen.**

voor boren en spiebaanbewerking.

Opmerking:GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

- **Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).**

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
L ₂	9 mm
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	19 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	2

Aantal wisselplaten	3
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP