

**Garant****DCGT 04T002, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VF
Soort	HB7125-1
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Voeding $f$	0,03 - 0,1 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCGT 04T002

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien