

Garant**DCGT 04T002, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7025-1
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SF
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	DCGT 04T002

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien