



## Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7: 3/4 cale lub mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	122503 3/4
GTIN	4062406122133
Klasa artykułu	12F

### Opis

#### Wykonanie:

**Proste główne krawędzie skrawające i specjalny profil rowka** zapewniają dobre odprowadzanie wiórow. Solidna geometria ostrza zapewnia właściwe wysokowydajne wiercenie. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węgla spiekane o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

#### Zalecenie:

##### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

##### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537 K

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 50,425 mm

długość całkowita L: 131 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 20 mm

posuw f w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,28 mm/obr,

### Opis techniczny

długość całkowita L	131 mm
norma	DIN 6537 K
$\varnothing$ nom w calach odpowiada	19,05 mm

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	50,425 mm
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	79 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte