

**Krachtspanhouder, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305535 20
GTIN	2050001772046
Artikelklasse	33K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.**
- **Inwendige koelvloeistoftoevoer.**
- **Spankracht tot 1000 Nm.**

Voordeel:

Lange gereedschapsstandtijden. Trillingsbeperkende eigenschappen. Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566 – 309570 resp. nr. 309575 – 309576.

Technische beschrijving

Spantangbuiten-Ø D	52 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm

Span-Ø D ₁	20 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	52 / 55
Spankracht tot	1000 Nm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309575 12
Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309575 6
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309575 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309575 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 14 mm	309575 14
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309575 10