

**Kapturki ścierne (CER), Ziarno 80, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt:
1319G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553035 1319G
GTIN	4062406120498
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Ziarno ceramiczne (CER)**, idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ścierniej i chłodny szlif.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzone na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

Kształt: G

Ø kapturek ściernych: 13 mm

wysokość kapturek ściernych: 19 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
----------------------------	-------------------------

Kształt	G
Ø kapturków ściernych	13 mm
wysokość kapturka ściernego	19 mm
ziarnistość	80
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 80