

Garant GRIDLINE

**Computerwerkstation met printerklep, verrijdbaar, Type: FR****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948142 FR
GTIN	4062406074111
Artikelklasse	9GS

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Toetsenbordlade** klikt vast in eindpositie, afsluitbaar, met handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Opzetdeel met toetsenbordlade met geperforeerde zijwand  $9 \times 9$  mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. **Computerkast** met **ventilator** en verstelbaar, verzinkt legbord en aflegbord van bamboe.

Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling  $\varnothing 125$  mm) en handgrepen.

**Functie:**

IP41: Er is bescherming tegen verticaal vallend water en tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Breedte	750 mm
Hoogte	1170 mm
Diepte	500 mm

Gewicht	69 kg
Diepte in G	20
Breedte in G	30
Afmeting printerklep	236×290 mm
Onderbouw nuttige breedte	700 mm
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
IP-klasse	IP 41
Aan/uit-schakelaar	ja
Stekkertype ingang	E
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computer-werkstation

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------