

Garant**Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, Kształt: T1005****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552700 T1005
GTIN	4045197726681
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką diamentową**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe).

Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: garnkowy

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 5 mm

długość całkowita: 55 mm

Ø chwytu: 6 mm

kątownik: 30 stopni

Opis techniczny

długość całkowita	55 mm
Ø główki	10 mm
długość główki L ₁	5 mm
kątownik	30 stopni
opis kształtu	garnkowy
Ø chwytu	6 mm
Materiały ścierne	diament
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe