



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T118B



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 588400 T118B |
| GTIN | 4045197726735 |
| Klasa artykułu | 51S |

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

w dostawie::

5-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: stal
 grubość blachy (blacha pełna): 2,5-6 mm
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne
 materiał brzeszczotów: HSS
 podziałka zębów: 1,9 – 2,3 mm
 długość listków: 92 mm
 liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| liczba brzeszczotów | 5 |
| rodzaj skrawania | cięcie proste precyzyjne |
| przydatność | _T118B |
| grubość blachy (blacha pełna) | 2,5-6 mm |
| podziałka zębów | 1,9 – 2,3 mm |
| długość listków | 92 mm |
| materiał brzeszczotów | HSS |
| zoptymalizowane dla materiału | stal |

Nazwa

T118B