



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T118AHM



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588400 T118AHM
GTIN	4045197726759
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **listwa zębowa z HM**, długa trwałość przy obróbce stali INOX.

w dostawie::

3-częściowy
 zoptymalizowane dla materiału: Stal nierdzewna
 grubość blachy (blacha pełna): 1,5-3 mm
 rodzaj skrawania: wcinanie
 materiał brzeszczotów: HM
 podziałka zębów: 1,1 mm
 długość listków: 83 mm
 liczba brzeszczotów: 3

Opis techniczny

rodzaj skrawania	wcinanie
grubość blachy (blacha pełna)	1,5-3 mm
materiał brzeszczotów	HM
długość listków	83 mm
podziałka zębów	1,1 mm
przydatność	_T118AHM
liczba brzeszczotów	3
zoptymalizowane dla materiału	Stal nierdzewna
Nazwa	T118AHM

