

Garant**System do wytaczania precyzyjnego Ø 86–302 mm, złącze: HW63****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Kompletny zestaw do wytaczania precyzyjnego **do Ø 86–302 mm**, z końcówką wrzeciona nr 237571, uchwytem płytek skrawających i wyposażeniem w walizce. **Możliwość rozbudowy** o uchwyt płytek skrawających nr 237573 242–402 **do Ø 402 mm**.

Dokładność ustawienia 0,01 mm na kreskę podziałki / noniuszem 0,002 mm w Ø.

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu CC..09T3..

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: 237571 HW63

po 1 uchwycie płytek skrawających: nr 237573 86-138 dla Ø 86–138

nr 237573 136-220 dla Ø 136–220

nr 237573 188-302 dla Ø 188–302

po 1 podporze: nr 237574 86 do nr 237573 86-138

nr 237574 136 do nr 237573 136-220, 188-302 i 242-402

po 1 płytce dociskowej: nr 237575 86 do nr 237573 86-138

nr 237575 136 do nr 237573 136-220, 188-302 i 242-402

1 płytka skrawająca: nr 260058 CU7010 (lub zastosować CC.. 09T3)

Część zamienna:

Śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

preferowane z płytką skrawającą nr 237697 i nr 237698.
chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

złącze	HW63
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe