

SWISS TOOLS

Noże lewe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/11HP mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320041 63/11HP
GTIN	2050002004719
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 80 mm

rozstaw końcówek osi f: 45 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC..11T3..

części zamienne: S05

Opis techniczny

Seria	Głowice skrawające
rozstaw końcówek osi f	45 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	80 mm
części zamienne	S05
wymiar A długości wysięgu	70 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	DC..11T3..
uchwyt	HSK-T
rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	1075 stopni
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy