

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation verrijdbaar, Type: GB**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 948211 GB |
| GTIN | 4062406074258 |
| Artikelklasse | 9GS |

Omschrijving**Uitvoering:**

Computerkast met afzonderlijk afsluitbare dubbele vleugel deur met polycarbonaat ruit of met printerklep. Uitgerust met een scheidingswand voor het pc-tower-vak met verzinkt legbord, uittrekbaar legbord (belastbaarheid 45 kg) met trekontlasting. Toetsenbordlade met verdiepte en uitneembare aflegbak, handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Alle sloten zijn gelijksluitend. Kabeldoorvoer aan de achterkant van de behuizing. Aflegbord van bamboe. Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling Ø 125 mm) en handgrepen.

Kleur:

Romp en toetsenbordlade lichtgrijs, RAL 7035, deuren, ladekap en uittrekbaar legbord antraciet, RAL 7016, **met poedercoating.**

Technische beschrijving

| | |
|--------------|---------|
| Breedte | 1000 mm |
| Diepte in G | 28 |
| Breedte in G | 40 |
| Diepte | 700 mm |

| | |
|----------------------------------|---|
| Hoogte | 1170 mm |
| Gewicht | 97 kg |
| Onderbouw nuttige breedte links | 700 mm |
| Onderbouw nuttige breedte rechts | 223 mm |
| Onderbouw nuttige hoogte | 645 mm |
| Aan/uit-schakelaar | ja |
| Stekkertype ingang | G |
| Nominale spanning | 250 V |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Computer-werkstation |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|