

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation met printerklep, verrijdbaar, Type: FR**Bestelgegevens**

Bestelnummer	948262 FR
GTIN	4062406074609
Artikelklasse	9GS

Omschrijving**Uitvoering:**

Computerkast met afzonderlijk afsluitbare dubbele vleugel deur met polycarbonaat ruit of met printerklep. Uitgerust met een scheidingswand voor het pc-tower-vak met verzinkt legbord, uittrekbaar legbord (belastbaarheid 45 kg) met trekontlasting. Toetsenbordlade met verdiepte en uitneembare aflegbak, handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Alle sloten zijn gelijksluitend. Kabeldoorvoer aan de achterkant van de behuizing. Aflegbord van bamboe. Met ruimtebesparende TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met opbergvak voor kabels. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit. Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling Ø 125 mm) en handgrepen.

Kleur:

Romp en toetsenbordlade lichtgrijs, RAL 7035, deuren, ladekap en uittrekbaar legbord antraciet, RAL 7016, **met poedercoating.**

Technische beschrijving

Monitorkast nuttige hoogte	460 mm
Diepte	700 mm

Hoogte	1770 mm
Breedte in G	40
Gewicht	120 kg
Breedte	1000 mm
Monitorkast nuttige diepte	230 mm
Afmeting printerklep	346x290 mm
Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Diepte in G	28
Onderbouw nuttige breedte rechts	223 mm
Onderbouw nuttige breedte links	700 mm
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	E
Aan/uit-schakelaar	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Computer-werkstation

Accessoires

Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis	914221
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11