

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation met printerklep, Type: GB**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 948252 GB |
| GTIN | 4062406074555 |
| Artikelklasse | 9GS |

Omschrijving**Uitvoering:**

Computerkast met afzonderlijk afsluitbare dubbele vleugel deur met polycarbonaat ruit of met printerklep. Uitgerust met een scheidingswand voor het pc-tower-vak met verzinkt legbord, uittrekbaar legbord (belastbaarheid 45 kg) met trekontlasting. Toetsenbordlade met verdiepte en uitneembare aflegbak, handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Alle sloten zijn gelijksluitend. Kabeldoorvoer aan de achterkant van de behuizing. Aflegbord van bamboe. Met ruimtebesparende TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met opbergvak voor kabels. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit.

Kleur:

Romp en toetsenbordlade lichtgrijs, RAL 7035, deuren, ladekap en uittrekbaar legbord antraciet, RAL 7016, **met poedercoating.**

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|------------|
| Afmeting printerklep | 346×290 mm |
| Breedte | 1000 mm |

| | |
|----------------------------------|--|
| Gewicht | 120 kg |
| Breedte in G | 40 |
| Diepte | 700 mm |
| Diepte in G | 28 |
| Monitorkast nuttige diepte | 230 mm |
| Hoogte | 1620 mm |
| Monitorkast nuttige hoogte | 460 mm |
| Monitorkast nuttige breedte | 690 mm |
| Onderbouw nuttige breedte links | 700 mm |
| Onderbouw nuttige breedte rechts | 223 mm |
| Onderbouw nuttige hoogte | 645 mm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Nominale spanning | 250 V |
| Aan/uit-schakelaar | ja |
| Stekkertype ingang | G |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Computerwerkstation |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Schuifgreep voor garderobekasten zonder cilinderhuis | 914221 |
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |